

**Garant****GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma C3 ašinis, dešininis, Koto Ø d1: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319126 50
GTIN	4067263238072
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

**GARANT Eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco – sisteminiams atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT Eco – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.**

**Paskirtis:**

Ašiniams tekinimui.

**Standartas:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø d <sub>1</sub>	50 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
h <sub>1</sub>	25 mm

Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 50
$h_2$	41 mm
$h_5$	50 mm
$b_1$	100 mm
$l_1$	100 mm
Koto plotis $b_3$	26 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis