

Garant**GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma C4 ašinis, kairinis, Koto Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319136 40
GTIN	4067263238119
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

GARANT Eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco – sisteminiams atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT Eco – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Ašiniams tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymas

Koto Ø d ₁	40 mm
b ₂	42,5 mm
h ₆	48 mm
b ₁	85 mm

Koto plotis b_3	20,5 mm
h_5	32,5 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
h_1	25 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis