

Garant**GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma C4 ašinis, kairinis, Koto Ø d1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319136 20
GTIN	4067263238089
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

GARANT Eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco – sisteminiiais atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT Eco – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymas

Koto Ø d ₁	20 mm
h ₂	22 mm
Koto plotis b ₃	13 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 20

h_6	30 mm
b_1	52 mm
b_2	27 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis