

**Garant****GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma C4 ašinis, kairinis, Koto Ø d1: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319136 25
GTIN	4067263238096
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

**GARANT Eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco – sisteminiams atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT Eco – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.**

**Paskirtis:**

Ašiniam tekinimui.

**Standartas:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Techninis aprašymas**

b <sub>1</sub>	58 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 25
b <sub>2</sub>	33 mm

$h_1$	16 mm
Koto $\varnothing d_1$	25 mm
Koto plotis $b_3$	19 mm
$h_6$	30 mm
$l_1$	55 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis