



## VHM frezos, be dangos, Ø e8 DC: 10mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	202238 10
GTIN	4067263238232
Produktų klasė	12X

### Aprašymas

#### Modelis:

**Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti** drožlių grioveliai, kuriais **puikiai pasižalina** ilgos aliuminio drožlės.

#### Paskirtis:

Rupiajam ir glotniajam apdirbimui.

### Techninis aprašymas

Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Bendras ilgis L	85 mm
Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,04 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,05 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	30 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Dantų skaičius Z	3

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	tinka	170 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	105 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	160 m/min	N
PE-HD	tinka	110 m/min	N
PA 66	tinka	130 m/min	N
PEEK	tinka	110 m/min	N
PF 31	tinka	90 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	160 m/min	N
Cu	tinka	120 m/min	N
CuZn	tinka	150 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		

sausasis

ribotai tinka

Oras

ribotai tinka

**Paslaugos**

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB