



## Skaitmeninis spartusis stormatis, Matavimo ribos: 0-12,5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	438191 0-12,5
GTIN	4031452200546
Produktų klasė	46C

### Aprašymas

#### Modelis:

Spartusis stormatis su liestuko pakėlimo mygtuku (matavimo jėga nepriklauso nuo naudotojo), lengvos konstrukcijos rėmas, dažytas. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifotos. Duomenų perdavimas įmanomas RS 232 arba USB duomenų perdavimo laidu (neįskaičiuotas).

#### Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

### Techninis aprašymas

Maitinimas	Baterijos
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Išnešimas	50 mm
Baterijų kiekis	1
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Matavimo plokštumos Ø	10 mm

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 12,5 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Pakuotė	tvirta dėžė
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,004 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo plokštuma	grūdintas ir šlifluotas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	C6
Produkto rūšis	Spartusis stormatis

## Paslaugos

KalibravimasStormatis Maksimalios matavimo ribos 200	023420 200
DAkKS kalibravimasSpartusis stormatis Maksimalios matavimo ribos 30	023430 30

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------