




Skaitmeninis spartusis stormatis, Matavimo ribos: 0-25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	438192 0-25
GTIN	4031452200461
Produktų klasė	46C

Aprašymas

Modelis:

Duomenų perdavimas įmanomas RS 232 arba USB duomenų perdavimo laidu (neįskaičiuotas). Spartusis stormatis su liestuko pakėlimo mygtuku (matavimo jėga nepriklauso nuo naudotojo), lengvos konstrukcijos rėmas, dažytas. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifluotos.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

Baterijų kiekis	1
Matavimo plokštumos Ø	10 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Išnešimas	200 mm
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė	0,01 mm
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm

Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,02 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo plokštuma	grūdintas ir šlifluotas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	C6
Produkto rūšis	Spartusis stormatis

Paslaugos

KalibravimasStormatis Maksimalios matavimo ribos 200	023420 200
DAkS kalibravimasSpartusis stormatis Maksimalios matavimo ribos 30	023430 30

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------