

HEDI

Kabelių būgnas iš plastiko, Tipas: 20N2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081131 20N2
GTIN	4003644024858
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

HEDI® kabelių būgnai „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

Tvirtas kabelių būgnas iš smūgiams atsparaus plastiko su **apsauga nuo perkaitimo. Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.**

- **400 V CEE jėgimo kištukas 16 A.**
- **1 x 400 V CEE išvadas lizdas 16 A su savaiminio užsidarymo dangtelis ir šiluminės apsaugos jungikliu.**
- **2 standartiniai 250 V Schuko lizdai su automatiškai užsidarančiais dangteliais.**
- **7 laipsnių posvyris laisvesniam ir patogiam naudojimui.**
- **Nuimamas kabelio laikiklis ir bėgeliai optimaliam kabelių tvirtinimui.**
- **Vandens drenažo grioveliai.**
- **Galimas paprastas sienų montavimas.**

Kompaktiški ir aukštos kokybės HEDI® plastikiniai kabelių būgnai, kurių skersmuo yra 250 mm, Puikios ergonomijos ir saugos savybės.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 44
Kabelio klasė	H07RN-F
Laido ilgis	20 m
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Kabelio medžiaga	Neopreno guma
Nominali galia išvyniojus	5500 (16 A) W
Kabelio sandara	5G2,5
Nominalioji įtampa	400 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kabelių būgnas