

HEDI

Kabėlių bėgnas iš plastiko G7, skirtas F, B, PL ir CZ, Tipas: 20N2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081132 20N2
GTIN	4003644024865
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

HEDI® kabėlių bėgnai „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti bėgnų korpusai užtikrina optimalų kabėlių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo bėgno sukimosi. Visuose kabėlių bėgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

Tvirtas kabėlių bėgnas iš smūgiams atsparaus plastiko su **apsauga nuo perkaitimo. Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.**

- **400 V CEE jėjimo kištukas 16 A.**
- **1 x 400 V CEE išvadas lizdas 16 A su savaiminio užsidarymo dangtelis ir šiluminės apsaugos jungikliu.**
- **2 standartiniai 250 V Schuko lizdai su automatiškai užsidarančiais dangteliais.**
- **7 laipsnių posvyris laisvesniam ir patogiam naudojimui.**
- **Nuimamas kabelio laikiklis ir bėgeliai optimaliam kabėlių tvirtinimui.**
- **Vandens drenažo grioveliai.**
- **Galimas paprastas sienų montavimas.**

Kompaktiškai ir aukštos kokybės HEDI® plastikiniai kabėlių bėgnai, kurių skersmuo yra 250 mm, Puikios ergonomijos ir saugos savybės.

Su lizdais **Prancūzėjai, Belgijai, Lenkijai ir Čekijai.**

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Kabelio medžiaga	Neopreno guma
IP apsaugos klasė	IP 44
Nominali galia išvyniojus	5500 (16 A) W
Kabelio klasė	H07RN-F
Laido ilgis	20 m
Nominalioji įtampa	400 V
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Kabelio sandara	5G2,5
Produkto rūšis	Kabelių būgnas