



Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: M18FPD3-2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070111 M18FPD3-2
GTIN	4058546376536
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

- Našus akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su keliomis pakopomis nustatomu sukimo momentu.
- REDLITHIUM-ION™ Red ličio jonų akumulatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
- Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
- FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.
- Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.
- LED darbo zonos apšvietimas.
- Maksimalaus našumo bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis (išskyrus dyd. M18BPD4). Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis veikimo laikas lyginant su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
- REDLINK PLUS™ elektronika – apsauga nuo perkrovos ir galios valdymas.

Techninės priežiūros nereikalaujantis, bešepetėlinis Powerstate variklis. Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su dideliu 158 Nm sukimo momentu ir tik 175 mm ilgio.

Tiekimo sudėtis:

Nulinė versija – be akumulatoriaus, įkroviklio, su lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 – 073816, 073827 ir 073840.

Tinkamus pradinis paketus rasite Nr. 073839.

Tinkamą Bluetooth Tracking Modul įtaisą rasite 070103 BTT-1.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 500 min ⁻¹
Variklio sandara	FUEL™
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Svoris	2,1 kg
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
maksimalus sukimo momentas	158 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	16 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	16 mm
Akumuliatorių kiekis	2
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	1,85 m/s ²
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	2100 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	M18 FPD3
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	89 mm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	11,3 m/s ²
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas