



Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: M18FPD3-5



Užsakymo data

| | |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 070110 M18FPD3-5 |
| GTIN | 4058546376543 |
| Produktų klasė | 03L |

Aprašymas

Modelis:

- Našus akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su keliomis pakopomis nustatomu sukimo momentu.
- REDLITHIUM-ION™ Red ličio jonų akumulatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
- Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
- FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.
- Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.
- LED darbo zonos apšvietimas.
- Maksimalaus našumo bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis (išskyrus dyd. M18BPD4). Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis veikimo laikas lyginant su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
- REDLINK PLUS™ elektronika – apsauga nuo perkrovos ir galios valdymas.

Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su dideliu 158 Nm sukimo momentu ir tik 175 mm ilgio.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, lagaminu (HD dėže) ir diržo segtuku.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 – 073816, 073827 ir 073840.

Tinkamą Bluetooth Tracking Modulį rasite 070103 BTT-1.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------------------|
| Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) |
| Svoris | 2,2 kg |
| maksimalus sukimo momentas | 158 Nm |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 - 13 mm |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene | 16 mm |
| Akumulatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 2100 min ⁻¹ |
| maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos | 1,85 m/s ² |
| Variklio sandara | FUEL™ |
| maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija | 11,3 m/s ² |
| maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 - 500 min ⁻¹ |
| Akumulatoriaus talpa | 5 Ah |
| tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V |
| Akumuliatorių kiekis | 2 |
| standartinis naudojimas | Heavy Duty |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje | 89 mm |
| Akumulatoriaus įtampa | 18 V |
| Gamintojo pavadinimas | M18FDP3-502X |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone | 16 mm |
| Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas-suktuvas |

Priedai

073816 MB18

Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas
MB18
