



Akumuliatorinis gręžtuvas be akumulatoriaus ir įkroviklio, Tipas: M18FDD3-2



Užsakymo data

Užsakymo numeris

070211 M18FDD3-2

GTIN

4058546376567

Produktų klasė

03L

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – akumuliatorinis gręžtuvas Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumulatoriai su **atskirų kamerų stebėjimu** ir **įkrovos lygio rodmeniu**. Tvirtas **metalinis pavaros korpusas** ilgam eksploatavimo laikui. **FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas** su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogiu laikyti. Puikus modelis FUEL™ su **bešepetėliniu POWERSTATE™ varikliu** didžiausiam efektyvumui. **Mažas susidėvėjimas** ir iki 10 kartų ilgesnis veikimo laikas palyginti su standartiniais nuolatinės srovės varikliais. Didelis efektyvumas ir didesnė akumulatoriaus įkrova užtikrina **iki 2x ilgesnį veikimą** (palyginti su kitomis ličio jonų technologijomis). **REDLINK PLUS™ elektronika** – išskirtinis galios valdymas:

- **Su sistemos komunikacijos pavaros mechanizmu – akumuliatoriniu.**
- **Su apsauga nuo perkrovos ilgesniam akumulatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.**

Tiekimo sudėtis:

0 versija **be akumulatoriaus ir įkroviklio**. Su transportavimo lagaminu. Su papildoma rankena lengvam sukimo momento valdymui.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073816, Nr. 073827 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 550 min ⁻¹
Svoris	1,4 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	2100 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	89 mm
Gamintojo pavadinimas	M18 FDD3
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	158 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	16 mm
Akumuliatorių kiekis	0
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
standartinis naudojimas	Heavy Duty
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	18V, 2 greičių, FIXTEC
USP2	Be akumuliatorius, lagamine, greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13