



Akumuliatorinis terkšlinis veržliaraktis, ilgas modelis, Tipas: M12FHIR14L



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070234 M12FHIR14L
GTIN	4058546410759
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Greitaeigiai akumuliatoriniai **ilgos formos** terkšliniai suktuvai leidžia vartotojams geriau pasiekti objektus siaurose erdvėse.

· **REDLINK™ PLUS elektronika ir bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis**

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 ir Nr. 073839.

Techninis aprašymas

Įrankio tvirtinimo laikiklis	Kvadratas 1/4 colio
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
Svoris	1,1 kg
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
standartinis naudojimas	Strong

maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	47 Nm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis	0
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
Konstrukcija	Terkšlinis suktuvas
Gamintojo pavadinimas	M12FHIR14LR
Produkto rūšis	Suktuvas