

# AEG

## Smūginis suktuvas, Tipas: BSS18S12BL



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

074016 BSS18S12BL

GTIN

4058546403454

Produktų klasė

07A

### Aprašymas

#### Modelis:

Galingas 18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 1/2 colio kvadratinu įrankių laikikliu.

- **LED darbo zonos apšvietimas.**
- **Rankena su minkštu apvalkalu.**
- **Diržo kabliukas.**
- **Bešepetėlinis Subcompact variklis**
- **itin kompaktiškas modelis.**

#### Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio, kartoninėje dėžėje.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius rasite Nr. 073846–073848. Pradinius akumuliatorių rinkinius rasite Nr. 073844.

### Techninis aprašymas

standartinis naudojimas

Strong

maksimalus sukimo momentas

280 Nm

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	AEG tipas AS 18 V
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Išorinis kvadratas
Gamintojo pavadinimas	BSS18S12BL
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Smūgių skaičius	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Svoris	1 kg
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatorių kiekis	0
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
Produkto rūšis	Smūginis suktuvus