

# AEG

## Smūginis suktuvas, Tipas: BSS18C12ZC



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	074016 BSS18C12ZC
GTIN	4058546413637
Produktų klasė	07A

### Aprašymas

#### Modelis:

Galingas 18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 1/2 colio kvadratinu įrankių laikikliu.

- **LED darbo zonos apšvietimas.**
- **Rankena su minkštu apvalkalu.**
- **Diržo kabliukas.**

#### Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, kartoninėje dėžėje.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 073846–073848. Pradinius akumuliatorių rinkinius rasite Nr. 073844.

### Techninis aprašymas

Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Išorinis kvadratas

Smūgių skaičius	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	BSS18C12ZC
maksimalus sukimo momentas	410 Nm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	AEG tipas AS 18 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
standartinis naudojimas	Strong
Svoris	3 kg
Akumuliatorių kiekis	0
Produkto rūšis	Smūginis suktuvus