

AEG

Akumuliatorinis kompaktiškas smūginis suktuvas-gręžtuvas, Tipas: BSB18SBL2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070115 BSB18SBL2
GTIN	4058546403423
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

2-jų greičių akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su bešepetėliniu varikliu.

- **Elektroninis apskukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.**
- **2 greičių metalinės pavarų dėžės su perjungiamu smūginiu mechanizmu metalo, akmens ir mūro gręžimui.**
- **Daugiapakopis sukimo momento nustatymas ir nuimamas gręžimo griebtuvas.**

Patogus ir galingas 18 V „Sub-Compact“ akumuliatorinis smūginis gręžtuvas.

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, kartoninėje dėžėje.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius rasite Nr. 073846 – 073848, tinkamus įkroviklius ir pradinius rinkinius rasite Nr. 073841 ir 073844.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 500 min ⁻¹
--------------------------------------	---------------------------

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
Svoris	1,7 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis	0
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	65 Nm
Gamintojo pavadinimas	BSB18SBL2-0
standartinis naudojimas	Heavy Duty
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	AEG tipas AS 18 V
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	32 Nm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Variklio sandara	Be šepetėlių
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1700 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	< 2,5 m/s ²
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm