

# AEG

## Akumuliatorinis kompaktiškas smūginis suktuvas-gręžtuvas, Tipas: BSB18C2X22



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	070229 BSB18C2X22
GTIN	4058546010850
Produktų klasė	07A

### Aprašymas

#### Modelis:

**2-jų greičių akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su bešepetėliniu varikliu.**

- **Elektroninis apskukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.**
- **2 greičių metalinės pavarų dėžės su perjungiamu smūginiu mechanizmu metalo, akmens ir mūro gręžimui.**
- **Daugiapakopis sukimo momento nustatymas ir nuimamas gręžimo griebtuvas.**

Kompaktiškas ir galingas 18 V smūginis gręžtuvas sudėtingoms užduotims atlikti. Gręžimo patronas nuimamas.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2x 18 V / 2,0 Ah PRO ličio jonų akumuliatoriumi, įkrovikliu ir transportavimo lagaminu.

#### Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius rasite Nr. 073846 – 073848, tinkamus įkroviklius ir pradinius rinkinius rasite Nr. 073841 ir 073844.

### Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	45 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	14 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	AEG tipas AS 18 V
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Variklio sandara	Be šepetėlių
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1800 min <sup>-1</sup>
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Gamintojo pavadinimas	BSB18C2XLI-202C
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Svoris	1,7 kg
standartinis naudojimas	Heavy Duty
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	32 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	60 Nm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas