

AEG

Akumuliatorinis kombinuotas perforatorius, Tipas: BBH18BL2-5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075535 BBH18BL2-5
GTIN	4058546417109
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

- Bešpetėlinis 18V akumuliatorinis kombinuotas perforatorius su tvirtu metaliniu korpusu ir SDS-plus įrankio laikikliu.
- Apsauginė mova.
- Fiksatorius medienos ar metalo gręžimui.
- Sukimo ribotuvus lengviems kalimo darbams.
- Rankena su antivibracine sistema.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 18V / 5,0Ah ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu ir transportavimo lagaminu.

Techninis aprašymas

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	AEG tipas AS 18 V
Maitinimas	Baterijos
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	26 mm

Akumulatoriaus talpa	5 Ah
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Įrankių laikiklio forma	SDS Plus
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus smūgių skaičius	5000 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	BBH18BL2
Smūgių energija	2,5 J
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	30 mm
maksimali vibracija pagal EN	18,3 m/s ²
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Svoris	3 kg
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 1500 min ⁻¹
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius