

**metabo****Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas be akumulatoriaus, Tipas: SB18LTBL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	070122 SB18LTBL
GTIN	4007430302359
Produktų klasė	03D

**Aprašymas****Modelis:****Akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu varikliu ir 2 greičių pavara.**

Pasirinkite pilną rinkinį iš 2 akumuliatorių paketo, įkroviklio ir tvirto plastikinio dėklo arba įrenginį be priedų dėžutėje, jei jau turite keletą akumuliatorių. Žinoma, taip pat galite įsigyti akumuliatorių paketus ir įkroviklius atskirai.

Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma 3 metų garantija, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.

Papildomos detalės, pvz., ryškus LED darbo šviestukas ir praktiškas diržo kabliukas, suteikia dar daugiau komforto dirbant. Visuose LT ir LTX modeliuose yra didelio našumo smūginis mechanizmas, leidžiantis maksimaliai gręžti akmenį ir mūrą. LTX klasės impulsinė eiga efektyviai veikia dirbant su užstrigusiais varžtais arba gręžiant prie lygaus paviršiaus.

Sunkiausiems darbams rekomenduojame bešepetėlinius modelius, kuriuos galite iš karto atpažinti pagal pavadinimą „BL“. Jie taip pat turi šilumos perkrovos apsaugą, kuri apsaugo variklį nuo perkaitimo.

- **Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su optimaliu našumu reikliems darbams.**
- **Didelio našumo smūginis mechanizmas geriausiems darbo rezultatams pasiekti.**
- **Integruotas darbo šviestukas darbo vietos apšvietimui.**
- **Su praktišku diržo kabliu ir antgalių dėklu, pasirinktinai tvirtinamu dešinėje arba kairėje.**
- **Daugelis prekės ženklų, baterijų sistema: Šis produktas gali būti derinamas su visais 18V baterijų paketais ir CAS prekių ženklų įkrovikliais.**

**Privalumai:**

**100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.**

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

**Tiekimo sudėtis:**

Su greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu ir be akumulatoriaus, įkroviklio ir transportavimo lagamino.

**Pastaba:**

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

---

**Techninis aprašymas**

Svoris be akumulatoriaus	1,2 kg
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
Pakuotė	Metabox
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 600
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 2100
Variklio sandara	be šepetėlių
standartinis naudojimas	Strong
Gamintojo pavadinimas	SB 18 LT BL
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 mm
Akumuliatorių kiekis	0
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	75 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	38 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	34 Nm
maksimalus smūgių skaičius	31950 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvus

