



## Temperatūros matuoklis be matavimo jutiklio, Tipas: 925



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	474111 925
GTIN	4029547025778
Produktų klasė	47B

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiškas temperatūros matuoklis su App jungtimi, skirtas paprastam, greitam ir tiksliam temperatūros matavimui pramonėje ir dirbtuvėse.

#### Tiekimo sudėtis:

Įskaitant 3 baterijas Nr. 081561 dyd. LR6, patikros protokolą, TE tipo K liestukas, transportavimo krepšys.

### Techninis aprašymas

Plotis	60 mm
Gamintojo pavadinimas	925
Leistina paklaida	±0,5 +0,3% nuo matavimo vertės (nuo -50 iki 1000 °C) °C
Temperatūros matavimo ribos (K tipo jutiklis)	-50 - 1000 °C
Baterijų kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6

Aukštis	28 mm
Ilgis	135 mm
Maitinimas	Baterijos
Paleidimas	0,1 / 1 (nuo +500) °C
Kalibravimas	I8
Produkto rūšis	Temperatūros matuoklis

## Paslaugos

KalibravimasPirometras Įvesčių kiekis 1	027500 1
DAkkS kalibravimasPirometras Įvesčių kiekis 1	027510 1

## Priedai

Temperatūros jutiklis, K tipas Tipas OF	474120 OF
Top Safe „apsauginis apvalkalas“ prie Nr. 474111 Tipui 925	474112 925
Temperatūros jutiklis, K tipas Tipas EF	474120 EF