

**Metalinių žarnų sistema 1/4 colio, Tipas: SET-3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	084410 SET-3
GTIN	4037728070608
Produktų klasė	08J

Aprašymas**Modelis:**

Lanksti aušinimo skysčio žarnos sistema iš nerūdijančio plieno, skirta tiksliai aušinimo skysčio ir oro perdavimui. Metalinės šarnyrinės žarnos yra iš anksto užfiksuotos, todėl patikimai išlaiko savo padėtį. Tinka slėgiui iki 50 bar. Lanksti aušinimo skysčio žarnos sistema iš nerūdijančio plieno, skirta tiksliai aušinimo skysčio ir oro perdavimui. Metalinės šarnyrinės žarnos yra iš anksto užfiksuotos, todėl patikimai išlaiko savo padėtį. Tinka slėgiui iki 50 bar.

Tiekimo sudėtis:**Kabelis 195 mm**

susidedantis iš:

- 1 adapteris 1/4 colio
- 1 bazinis elementas 85 mm
- 4 baziniai elementai 25mm
- 1 apvalus antgalis Ø4mm
- 1 veržlė dyd. 1

Pastaba:

Dyd. SET-1 iki SET-4 yra iš anksto pritvirtinti kabeliai tiesioginiam prijungimui. Visi sistemos dydžiai (0-3) su visais susijusiais atskirais komponentais, tokiais kaip jungtys, adapteriai ar antgaliai.

Techninis aprašymas

Produkto rūšis	Aušinimo sistema
----------------	------------------