

# mato

## Rankinė kanistro pompa20/30



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	084356 20/30
GTIN	84132000
Produktų klasė	08H

### Aprašymas

#### Modelis:

Universali rankinė plastikinio kanistro pompa, skirta aušinimo alyvos koncentratų, skiediklių, tirpiklių, antifrizo ir pan. perpylimui. Kolbos strypas iš Niro plieno. Tinka 20-30 l plastikinėms talpykloms.

#### Tinka:

Pjovimo alyvos: Nr. 084210 dyd. 20, 084220 dyd. 20. Aušinančio tepalo ir šlifavimo alyvos koncentratai: Nr. 084241 dyd. 20, Nr. 084260, dyd. 20, Nr. 084265 dyd. 20, Nr. 084270 dyd. 20.

#### Tiekimo sudėtis:

Kanistro pompa, 2 m plastikinė žarna su išleidimo antgaliu, 2 m PVC-žarna su išleidimo antgaliu, su prijungimo adapteriu kanistrui ant išorinių sriegių DIN 61.

Per taktą pumpuojamas kiekis: 0,25 l

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	KLP-C 25
Per taktą pumpuojamas kiekis	0,25 l
Produkto rūšis	Pompa statinei

---

**Priedai**

Kokybiškas aušinančio tepalo koncentratas Plus Turinys 20 l	084260 20
Efektyvi pjovimo alyva be chloro Alpha 93 Turinys 20 l	084210 20
Kokybiškas aušinančio tepalo koncentratas HPC VEG Turinys 20 l	084265 20
Našus aušinimo-tepimo koncentratas ir alyva pjūklams CBF Turinys 20 l	084241 20
Našus šlifavimo alyvos koncentratas Turinys 20 l	084270 20
Efektyvi pjovimo alyva, klampi, be chloro DAR 50 Visco Turinys 20 l	084220 20