

FLUKE.

Srovės matavimo replės, Tipas: 378FC**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473290 378FC
GTIN	195112002148
Produktų klasė	47H

Aprašymas**Modelis:**

Srovės matuokliai su dideliu, gerai įžiūrimu LCD ekranu, plonos ir ergonomiškos formos. Naudodami FieldSense™ technologiją matuokite įtampą ir srovę be kontakto. Fluke Connect programinė įranga matavimo rezultatams įrašyti ir analizuoti. Itin aukštos srovės matavimas lanksčiu iFlex® srovės transformatoriumi.

Standartas:**EN 61010-1****Tiekimo sudėtis:**

Su matavimo laidais ir paminkštintu krepšiu. 2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6.

Techninis aprašymas

Talpa	nuo 100,0 μ F iki 1000 μ F
Rodmenų apimtis	6000
Viršįtampio kategorija	KAT III 1000 V
Viršįtampio kategorija	KAT IV 600 V
Varža	0,1 Ω – 60 k Ω

Kintamoji srovė AC	0,1 A – 2500 A
Baterijų kiekis	2
Kintamoji įtampa AC	0,1 V – 1000 V
Dažnis	5 Hz – 500 Hz
Pagrindinis tikslumas	2 %
Maitinimas	Baterijos
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas	34 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Reikšmių užlaikymo funkcija	HOLD, MAX/MIN
Matavimo būdas	TRUE RMS (AC)
Nuolatinė įtampa DC	0,1 V – 1000 V
Nuolatinė srovė DC	0,1 A – 1000 A
Norma	EN 61010-1
Kalibravimas	I4
Produkto rūšis	Srovės matavimo replės

Paslaugos

KalibravimasSrovės matavimo replės Tipas D	027050 D
DAkS kalibravimasSrovės matavimo replės Tipas D	027060 D