

BENNING**Multimetras, Gamintojo pavadinimas: MM7-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473300 MM7-2
GTIN	4014651446908
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Stabilus plastikinis korpusas su dideliu 3.1/2, 4 arba 4.3/4 colio LCD ekranu.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas. Automatinio kintamosios / nuolatinės srovės perjungimo ir matavimo diapazono pasirinkimo funkcija, LoZ funkcija su maža varža, greitas tęstinumo bandymas, lizdo patikra su įspėjimu (fiksavimo apsauga).

Standartas:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tiekimo sudėtis:

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija. Temperatūros matuoklis, guminis apsauginis rėmas.

Techninis aprašymas


Nuolatinė srovė DC	0,01 μ A – 10 A
Maitinimas	Baterijos
Varža	0,01 Ω – 60 M Ω

Kintamoji srovė AC	0,01 μ A – 10 A
Talpa	0,01 nF – 10 mF
Įtampos jutiklis (bekontaktis)	taip
Rodmenų apimtis	60000
Dažnis	0,001 Hz – 1 MHz
Viršįtampio kategorija	KAT IV 600 V
Viršįtampio kategorija	KAT IV 600 V
Reikšmių užlaikymo funkcija	HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
Baterijų kiekis	2
Pagrindinis tikslumas	0,03 %
Kalibravimas	I3
Kalibravimas	I7
Diodų patikra	taip
Srovės pratekėjimo tikrinimas	taip
Nuolatinė įtampa DC	10 μ V – 1000 V
Temperatūra	-200 - 1090 °C
Kintamoji įtampa AC	10 μ V – 1000 V
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Matavimo būdas	TRUE RMS
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Produkto rūšis	Multimetras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Temperatūros jutiklis (termometras) su / be ekrano Tipas A	027540 A
Kalibravimas Temperatūros jutiklis (termometras) su / be ekrano Tipas A	027520 A
Kalibravimas Skaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3	027000 3
	027010 3

DAkS kalibravimas Skaitmeninis multimetras Vietų
skaičius po kablelio 3



Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3

081561 LR3