

BENNING**Multimetras, Gamintojo pavadinimas: MM2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473300 MM2
GTIN	4014651000520
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Stabilus plastikinis korpusas su dideliu 3.1/2, 4 arba 4.3/4 colio LCD ekranu.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas. Tikslūs srovės matavimo diapazonai (200 μ A ir 2/20/200 mA), skirti matuoti jonizacijos srovę dujų degiklyje ir anodo testavimui karšto vandens bake (šildymo ir oro kondicionavimo technikai).

Standartas:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tiekimo sudėtis:

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija. Apsauginis guminis rėmas.

Techninis aprašymas

Baterijų kiekis	2
Kalibravimas	I3
Nuolatinė įtampa DC	100 μ V – 1000 V

Matavimo būdas	RMS
Srovės pratekėjimo tikrinimas	taip
Diodų patikra	taip
Varža	0,1 Ω – 20 MΩ
Kintamoji srovė AC	0,1 μA – 20 A
Nuolatinė srovė DC	0,1 μA – 20 A
Rodmenų apimtis	2000
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 6LR61
Viršįtampio kategorija	CAT III 600 V
Viršįtampio kategorija	CAT II 1000 V
Pagrindinis tikslumas	0,5 %
Kintamoji įtampa AC	100 μV – 750 V
Maitinimas	Baterijos
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Produkto rūšis	Multimetras

Paslaugos

KalibravimasSkaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3	027000 3
DAkkS kalibravimasSkaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3	027010 3

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis 6LR61	081561 6LR61
---	--------------