

BENNING**Multimetras, Gamintojo pavadinimas: MM2-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473300 MM2-1
GTIN	4014651446915
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Stabilus plastikinis korpusas su dideliu 3.1/2, 4 arba 4.3/4 colio LCD ekranu.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas. Profesionalių matavimo technologijų pradinio lygio kategorija. Optimalus kainos ir kokybės santykiu. Greitas laidumo patikrinimas, lizdo patikrinimas su įspėjamuoju signalu (fiksavimo apsauga).

Standartas:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tiekimo sudėtis:

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija. Apsauginis guminis rėmas.

Techninis aprašymas

Nuolatinė įtampa DC	10 μ V – 1000 V
Rodmenų apimtis	6000
Kalibravimas	I3

Reikšmių užlaikymo funkcija	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Maitinimas	Baterijos
Varža	0,1 Ω – 60 M Ω
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Diodų patikra	taip
Viršįtampio kategorija	KAT IV 600 V
Viršįtampio kategorija	KAT IV 600 V
Įtampos jutiklis (bekontaktis)	taip
Kintamoji įtampa AC	10 μ V – 1000 V
Matavimo būdas	TRUE RMS
Baterijų kiekis	2
Srovės pratekėjimo tikrinimas	taip
Dažnis	10 Hz – 1 kHz
Pagrindinis tikslumas	0,2 %
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Produkto rūšis	Multimetras

Paslaugos

KalibravimasSkaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3	027000 3
DAkkS kalibravimasSkaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3	027010 3

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------