

BENNING**Multimetras, Gamintojo pavadinimas: MM2-3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473300 MM2-3
GTIN	4014651446939
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Stabilus plastikinis korpusas su dideliu 3.1/2, 4 arba 4.3/4 colio LCD ekranu.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas. Profesionalių matavimo technologijų pradinio lygio kategorija. Optimalus kainos ir kokybės santykis. Greitas laidumo patikrinimas, lizdo patikrinimas su įspėjamoju signalu (fiksavimo apsauga).

Standartas:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tiekimo sudėtis:

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija. Temperatūros matuoklis, guminis apsauginis rėmas.

Techninis aprašymas


Kintamoji srovė AC	1 mA – 10 A
Varža	0,1 Ω – 60 MΩ
Kalibravimas	I3

Kalibravimas	I7
Pagrindinis tikslumas	0,2 %
Dažnis	10 Hz – 1 kHz
Temperatūra	-40 - 400 °C
Nuolatinė įtampa DC	10 μV – 1000 V
Kintamoji įtampa AC	10 μV – 1000 V
Įtampos jutiklis (bekontaktis)	taip
Talpa	0,01 nF – 10 mF
Baterijų kiekis	2
Matavimo būdas	TRUE RMS
Maitinimas	Baterijos
Diodų patikra	taip
Srovės pratekėjimo tikrinimas	taip
Nuolatinė srovė DC	1 mA – 10 A
Reikšmių užlaikymo funkcija	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Viršįtampio kategorija	KAT IV 600 V
Viršįtampio kategorija	KAT IV 600 V
Rodmenų apimtis	6000
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Produkto rūšis	Multimetras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Skaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kabelio 3	027010 3
Kalibravimas Skaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kabelio 3	027000 3
Kalibravimas Temperatūros jutiklis (termometras) su / be ekrano Tipas A	027520 A
	027540 A

DAkS kalibravimas Temperatūros jutiklis (termometras)
su / be ekrano Tipas A



Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3

081561 LR3