

**metabo****Akumuliatorinis smūginis veržliasukis su LiHD akumulatoriumi, Tipas: 18LTX300****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	074060 18LTX300
GTIN	4007430333292
Produktų klasė	03D

**Aprašymas****Modelis:****Dideli sukimo momentai sudėtingoms varžtų sukimo užduotims.**

LTX klasės akumuliatoriniai smūginiai veržliasukiai yra su maksimaliu 300 Nm, 800 Nm arba 1750 Nm sukimo momentu. Puikiai tinka intensyviai varžtų sukimui įvairiose srityse. Juose taip pat yra APS (automatinio galios perjungimo) režimas:

- **Atsukimas APS režimu: varžtas nenukrenta dėl automatinio sūkių skaičiaus sumažinimo.**
- **Prisukimas APS režimu: varžtas neperveržiamas automatiškai išjungiant po pirmojo smūgio.**

Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma 3 metų garantija, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.

Papildomos detalės, pvz., ryškus LED darbo šviestuvus, suteikia dar daugiau komforto dirbant.

- **Universalus, kompaktiškas akumuliatorinis smūginis veržliasukis su 1/2 colio išoriniu kvadratu ir 300 Nm.**
- **Unikalus Metabo bešepetėlinis variklis, skirtas greitam darbui ir maksimaliam gręžimo bei sukimo efektyvumui.**
- **Darbas be atatrakos su labai dideliu sukimo momentu.**
- **Dvylika greičių/sukimo momento lygių įvairioms užduotims.**
- **Integruotas darbo šviestuvus, skirtas apšviesti darbo vietą.**

- **Tvirtas aliuminio lydinio pavarų korpusas užtikrina optimalų šilumos išsklaidymą ir ilgaamžiškumą.**
- **Su praktišku kabliuku diržui ir antgalių laikikliu, pasirinktinai tvirtinamais dešinėje arba kairėje.**
- **LiHD akumuloatorius užtikrina maksimalų našumą, itin ilgą tarnavimo laiką ir ilgaamžiškumą.**

#### **Privalumai:**

**100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.**

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

#### **Tiekimo sudėtis:**

Su 2 LiHD akumulatoriais, įkrovikliu ir metaBOX.

#### **Pastaba:**

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

## **Techninis aprašymas**

Svoris be akumuliatoriaus	1,1 kg
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
maksimalus atitrūkimo momentas	480 Nm
Sukimo momento pakopos	12
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus sukimo momentas	300 Nm
Akumuliatoriaus talpa	4 Ah
Akumuliatorių kiekis	2
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Pakuotė	Metabox
Variklio sandara	be šepetėlių
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Įrankio tvirtinimo laikiklis	Išorinis kvadratas
Gamintojo pavadinimas	SSW 18 LTX 300 BL
maksimalus smūgių skaičius	3750 min <sup>-1</sup>

Svoris su akumulatoriumi	1,7 kg
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 2650 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Smūginis suktuvus