

metabo**Akumuliatorinis smūginis veržliasukis su LiHD akumulatoriumi, Tipas: 18LTX800****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	074060 18LTX800
GTIN	4061792228719
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:****Dideli sukimo momentai sudėtingoms varžtų sukimo užduotims.**

LTX klasės akumuliatoriniai smūginiai veržliasukiai yra su maksimaliu 300 Nm, 800 Nm arba 1750 Nm sukimo momentu. Puikiai tinka intensyviai varžtų sukimui įvairiose srityse. Juose taip pat yra APS (automatinio galios perjungimo) režimas:

- **Atsukimas APS režimu: varžtas nenukrenta dėl automatinio sūkių skaičiaus sumažinimo.**
- **Prisukimas APS režimu: varžtas neperveržiamas automatiškai išjungiant po pirmojo smūgio.**

Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma 3 metų garantija, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.

Papildomos detalės, pvz., ryškus LED darbo šviestuvai, suteikia dar daugiau komforto dirbant.

- **Galingas akumuliatorinis smūginis veržliasukis su 1/2 colio išoriniu kvadratu ir 800 Nm.**
- **Unikalus Metabo bešepetėlinis variklis, skirtas greitam darbui ir maksimaliam gręžimo bei sukimo efektyvumui.**
- **Didelis sukimo momentas ir itin patogus dizainas.**
- **Galingas atliekant sudėtingus sukimo darbus.**
- **Darbas be atatrakos su labai dideliu sukimo momentu.**
- **Dvylika greičių/sukimo momento lygių įvairioms užduotims.**
- **Integruotas darbo šviestuvai darbo vietos apšvietimui.**

- **Tvirtas aliuminio lydinio pavarų korpusas užtikrina optimalų šilumos išskaidymą ir ilgaamžiškumą.**
- **Su praktišku kabliuku diržui ir antgalių laikikliu, pasirinktinai tvirtinamais dešinėje arba kairėje.**
- **LiHD akumuloatorius užtikrina maksimalų našumą, itin ilgą tarnavimo laiką ir ilgaamžiškumą.**

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 LiHD akumulatoriais, įkrovikliu ir metaBOX.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus sukimo momentas	800 Nm
Svoris be akumulatoriaus	1,95 kg
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
maksimalus atitrūkimo momentas	1200 Nm
Sukimo momento pakopos	12
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įrankio tvirtinimo laikiklis	Išorinis kvadratas
Akumulatoriaus įtampa	18 V
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Pakuotė	Metabox
Variklio sandara	be šepetėlių
Akumulatoriaus talpa	5,5 Ah
Akumuliatorių kiekis	2
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Gamintojo pavadinimas	SSW 18 LTX 800 BL
maksimalus smūgių skaičius	3300 min ⁻¹

Svoris su akumulatoriumi	2,9 kg
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 2575 min ⁻¹
Produkto rūšis	Smūginis suktuvus