

metabo**Akumuliatorinis smūginis veržliasukis su LiHD akumulatoriumi, Tipas: 18LTX1750****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

074060 18LTX1750

GTIN

4061792202429

Produktų klasė

03D

Aprašymas**Modelis:****Dideli sukimo momentai sudėtingoms varžtų sukimo užduotims.**

LTX klasės akumuliatoriniai smūginiai veržliasukai yra su maksimaliu 300 Nm, 800 Nm arba 1750 Nm sukimo momentu. Puikiai tinka intensyviai varžtų sukimui įvairiose srityse. Juose taip pat yra APS (automatinio galios perjungimo) režimas:

- **Atsukimas APS režimu: varžtas nenukrenta dėl automatinio sūkių skaičiaus sumažinimo.**
- **Prisukimas APS režimu: varžtas neperveržiamas automatiškai išjungiant po pirmojo smūgio.**

Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma 3 metų garantija, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.

Papildomos detalės, pvz., ryškus LED darbo šviestuvai, suteikia dar daugiau komforto dirbant.

- **Galingas akumuliatorinis smūginis veržliasukis su 3/4 colio išoriniu kvadratu ir 1750 Nm.**
- **Unikalus Metabo bešepetėlinis variklis, skirtas greitam darbui ir maksimaliam gręžimo bei sukimo efektyvumui.**
- **Apsauga nuo perkrovos: apsaugo variklį nuo perkaitimo.**
- **Galingas atliekant sudėtingus sukimo darbus.**
- **Darbas be atatrakos su labai dideliu sukimo momentu.**
- **Dvylika greičių/sukimo momentų įvairioms užduotims.**
- **Integruotas darbo šviestuvai, skirtas darbo vietai apšviesti.**

- **Tvirtas aliuminio lydinio pavaru korpusas užtikrina optimalų šilumos išskaidymą ir ilgaamžiškumą.**
- **LiHD akumuliatorius užtikrina maksimalų našumą, itin ilgą tarnavimo laiką ir ilgaamžiškumą.**

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 LiHD akumuliatoriais, įkrovikliu ir metaBOX.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------|
| maksimalus atitrūkimo momentas | 2100 Nm |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| Sukimo momento pakopos | 12 |
| Įrankių laikiklio matmenys | 3/4 in |
| maksimalus sukimo momentas | 1750 Nm |
| Svoris be akumuliatoriaus | 3 kg |
| Gamintojo pavadinimas | SSW 18 LTX 1750 BL |
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 V |
| tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Tipas CAS 18 V |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Akumuliatoriaus talpa | 5,5 Ah |
| standartinis naudojimas | Heavy Duty |
| Variklio sandara | be šepetėlių |
| Akumuliatorių kiekis | 2 |
| Pakuotė | Metabox |
| Įrankio tvirtinimo laikiklis | Išorinis kvadratas |
| maksimalus smūgių skaičius | 2450 min ⁻¹ |
| Svoris su akumuliatoriumi | 4 kg |

Tuščiosios eigos sūkių skaičius

0 - 1650 min⁻¹

Produkto rūšis

Smūginis suktukas