

metabo**Akumuliatorinis smūginis veržliasukis be akumulatorius, Tipas: 18LTX1750****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	074061 18LTX1750
GTIN	4061792202450
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:****Dideli sukimo momentai sudėtingoms varžtų sukimo užduotims.**

LTX klasės akumuliatoriniai smūginiai veržliasukiai yra su maksimaliu 300 Nm, 800 Nm arba 1750 Nm sukimo momentu. Puikiai tinka intensyviai varžtų sukimui įvairiose srityse. Juose taip pat yra APS (automatinio galios perjungimo) režimas:

- **Atsukimas APS režimu: varžtas nenukrenta dėl automatinio sūkių skaičiaus sumažinimo.**
- **Prisukimas APS režimu: varžtas neperveržiamas automatiškai išjungiant po pirmojo smūgio.**

Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma 3 metų garantija, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.

Papildomos detalės, pvz., ryškus LED darbo šviestuvas, suteikia dar daugiau komforto dirbant.

- **Galingas akumuliatorinis smūginis veržliasukis su 3/4 colio išoriniu kvadratu ir 1750 Nm.**
- **Unikalus Metabo bešepetėlinis variklis, skirtas greitam darbui ir maksimaliam gręžimo bei sukimo efektyvumui.**
- **Apsauga nuo perkrovos: apsaugo variklį nuo perkaitimo.**
- **Galingas atliekant sudėtingus sukimo darbus.**
- **Darbas be atatrakos su labai dideliu sukimo momentu.**
- **Dvylika greičių/sukimo momentų įvairioms užduotims.**
- **Integruotas darbo šviestuvas, skirtas darbo vietai apšviesti.**

- **Tvirtas aliuminio lydinio pavarų korpusas užtikrina optimalų šilumos išsklaidymą ir ilgaamžiškumą.**

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje.

CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus, įkroviklio ir transportavimo lagamino.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	0
Sukimo momento pakopos	12
Įrankių laikiklio matmenys	3/4 in
maksimalus sukimo momentas	1750 Nm
Variklio sandara	be šepetėlių
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Pakuotė	Metabox
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Įrankio tvirtinimo laikiklis	Išorinis kvadratas
maksimalus atitrūkimo momentas	2100 Nm
Gamintojo pavadinimas	SSW 18 LTX 1750 BL
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris be akumulatoriaus	3 kg
maksimalus smūgių skaičius	2450 min ⁻¹
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 1650 min ⁻¹
Produkto rūšis	Smūginis suktuvas

