

**HOLEX****Drabužinių spinta su cokoliu ir apsauginiu sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	949613 4
GTIN	4067263642664
Produktų klasė	92S

**Aprašymas****Modelis:**

Rūbų spintos skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir etiketės rėmeliu. Su cokoliu.

Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).

**Vėdinimo principas** Per galinę spintos grindų dalį į vidų patenkantis oras užtikrina gerą skyriaus vėdinimą ir džiovinimą. Specialios paskirties spintose oras patenka per įgilinto cokolio angas viršuje.

**Standartas:****DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

**Pastaba:**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	240 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Aukštis	1950 mm
Apatinė dalis	Cokolis
Spynos modelis	Apsauginis užraktas su pasukama sklende
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Skyrių skaičius	4
Nuožulnus viršus	ne
užuolaidai	taip
Gylis	500 mm
Norma	DIN 4547
Lentynos gylis	477 mm
Lentynų skaičius fiksuotas	1
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	477 mm
kiekvienos lentynos skrybėlei naudingasis aukštis	328 mm
Plotis	1200 mm
užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1420 mm
Lentelė su pavarde	ne
Svoris	68 kg
Ventiliavimo anga duryse	taip
Lentynos plotis	298 mm
medžiagos storis	0,8 mm
Durų atidarymo kampas	110 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Rūbų spinta

