

HOLEX

**Rūbų spinta su nuožulniu viršumi, cokoliu ir apsauginiu sukamu užraktu,
Skyrių skaičius: 4**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	949631 4
GTIN	4067263642787
Produktų klasė	92S

Aprašymas

Modelis:

Rūbų spinta su nuožulnia uždedama spintele, todėl ten nelieka gulėti daiktai. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir etiketės rėmeliu.

Su cokoliu.

Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1420 mm
---	---------

Lentynos plotis	298 mm
užuolaidai	taip
Gylis	500 mm
kiekvienos lentynos skrybėlei su nuožulniu viršumi naudingasis aukštis	328 mm
Lentynų skaičius fiksuotas	1
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Apatinė dalis	Cokolis
Spynos modelis	Apsauginis užraktas su pasukama sklende
Svoris	75 kg
Norma	DIN 4547
Plotis	1200 mm
Skyrių skaičius	4
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Nuožulnus viršus	taip
Lentynos gylis	477 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	477 mm
Ventiliavimo anga duryse	taip
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	240 mm
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
Aukštis priekyje	1950 mm
Aukštis gale	2180 mm
užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
medžiagos storis	0,8 mm
Durų atidarymo kampas	110 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Rūbų spinta

