

HOLEX

Rūbų spinta su nuožulniu viršumi, cokoliu ir apsauginiu sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 3

Užsakymo data

Užsakymo numeris	949631 3
GTIN	4067263642770
Produktų klasė	92S

Aprašymas

Modelis:

Rūbų spinta su nuožulnia uždedama spintele, todėl ten nelieka gulėti daiktai. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir etiketės rėmeliu.

Su cokoliu.

Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).

Standartas:**DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Ventiliavimo anga duryse	taip
Spynos modelis	Apsauginis užraktas su pasukama sklende
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Apatinė dalis	Cokolis
Nuožulnus viršus	taip
kiekvienos lentynos skrybėlei su nuožulniu viršumi naudingasis aukštis	328 mm
Svoris	57 kg

kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1420 mm
Lentynos plotis	298 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	477 mm
Lentynų skaičius fiksuotas	1
Gylis	500 mm
Aukštis gale	2180 mm
Norma	DIN 4547
užuolaidai	taip
Lentynos gylis	477 mm
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Aukštis priekyje	1950 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	240 mm
užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
Plotis	900 mm
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
Skyrių skaičius	3
medžiagos storis	0,8 mm
Durų atidarymo kampas	110 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Rūbų spinta