

HOLEX

**Rūbų spinta su nuožulniu viršumi, cokoliu ir apsauginiu sukamu užraktu,
Skyrių skaičius: 2**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	949631 2
GTIN	4067263642763
Produktų klasė	92S

Aprašymas

Modelis:

Rūbų spinta su nuožulnia uždedama spintele, todėl ten nelieka gulėti daiktai. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir etiketės rėmeliu.

Su cokoliu.

Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	240 mm
---------------------------------------	--------

Skyrių skaičius	2
kiekvienos lentynos skrybėlei su nuožulniu viršumi naudingasis aukštis	328 mm
Aukštis priekyje	1950 mm
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1420 mm
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
užuolaidai	taip
Lentynų skaičius fiksuotas	1
Lentynos gylis	477 mm
užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	477 mm
Norma	DIN 4547
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Lentynos plotis	298 mm
Aukštis gale	2180 mm
Apatinė dalis	Cokolis
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
Ventiliavimo anga duryse	taip
Spynos modelis	Apsauginis užraktas su pasukama sklende
Gylis	500 mm
Plotis	600 mm
Nuožulnus viršus	taip
Svoris	42 kg
medžiagos storis	0,8 mm
Durų atidarymo kampas	110 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Rūbų spinta

