

HOLEX

Rūbų spinta su nuožulniu viršumi, plastikinėmis kojelėmis ir apsauginiu sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 3

Užsakymo data

Užsakymo numeris	949633 3
GTIN	4067263642831
Produktų klasė	92S

Aprašymas

Modelis:

Rūbų spinta su nuožulnia uždedama spintele, todėl ten nelieka gulėti daiktai. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir etiketės rėmeliu.

Su plastikinėmis kojelėmis.

Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).

Standartas:**DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
Ventiliavimo anga duryse	taip
užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
Spynos modelis	Apsauginis užraktas su pasukama sklende
Svoris	57 kg
Plotis	900 mm
Aukštis priekyje	1950 mm

kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1420 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	477 mm
Norma	DIN 4547
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Nuožulnus viršus	taip
Lentynų skaičius fiksuotas	1
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
Aukštis gale	2180 mm
kiekvienos lentynos skrybėlei su nuožulniu viršumi naudingasis aukštis	328 mm
Lentynos plotis	298 mm
Apatinė dalis	Plieninės kojos
Lentynos gylis	477 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	240 mm
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Skyrių skaičius	3
užuolaidai	taip
medžiagos storis	0,8 mm
Durų atidarymo kampas	110 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Rūbų spinta