

HOLEX

Rūbų spinta su nuožulniu viršumi, plastikinėmis kojelėmis ir apsauginiu sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 4

Užsakymo data

Užsakymo numeris	949633 4
GTIN	4067263642848
Produktų klasė	92S

Aprašymas

Modelis:

Rūbų spinta su nuožulnia uždedama spintele, todėl ten nelieka gulėti daiktai. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir etiketės rėmeliu.

Su plastikinėmis kojelėmis.

Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).

Standartas:**DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Norma	DIN 4547
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Ventiliavimo anga duryse	taip
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	477 mm
Lentynos plotis	298 mm
Aukštis priekyje	1950 mm
Svoris	75 kg
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne

Aukštis gale	2180 mm
Lentynų skaičius fiksuotas	1
Skyrių skaičius	4
Nuožulnus viršus	taip
Spynos modelis	Apsauginis užraktas su pasukama sklende
užuolaidai	taip
užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
Plotis	1200 mm
Apatinė dalis	Plieninės kojos
kiekvienos lentynos skrybėlei su nuožulniu viršumi naudingasis aukštis	328 mm
Gylis	500 mm
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1420 mm
Lentynos gylis	477 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	240 mm
medžiagos storis	0,8 mm
Durų atidarymo kampas	110 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Rūbų spinta