

HOLEX**Rūbų spinta su nuožulniu viršumi, suoliuku ir apsauginiu sukamu užraktu,
Skyrių skaičius: 4****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 949651 4 |
| GTIN | 4067263642961 |
| Produktų klasė | 92S |

Aprašymas**Modelis:**

Rūbų spinta su nuožulnia uždedama spintele, todėl ten nelieka gulėti daiktai. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir etiketės rėmeliu. Standartinio suoliuko viršus yra iš buko, jo profilis apie 60×30 mm, nuobliuotas iš visų pusių ir užapvalintas, nulakuotas bespalviu laku. Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).

Standartas:**DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**. Suoliuko rėmas juodai pilkas, su danga. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------|---------|
| Lentynos plotis | 298 mm |
| Aukštis gale | 2350 mm |

| | |
|---|------------------------------|
| kiekvieno skyriaus naudingasis plotis | 240 mm |
| Svoris | 82 kg |
| kiekvienos lentynos skrybėlei naudingasis aukštis | 328 mm |
| Gylis | 500 mm |
| Plotis | 1200 mm |
| kiekvieno skyriaus naudingasis gylis | 477 mm |
| Aukštis priekyje | 2120 mm |
| Lentynos gylis | 477 mm |
| Suoliuko aukštis | 450 mm |
| Suoliuko gylis | 315 mm |
| Suoliuko plotis | 1200 mm |
| Skyrių skaičius | 4 |
| kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis | 1270 mm |
| Durų atidarymo kampas | 110 laipsniai |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Produkto rūšis | Rūbų spinta |