

Avariniai ženklai, naujas standartas Avarinis išėjimas į kairę, Tipas: 14300**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	099343 14300
GTIN	4061466103403
Produktų klasė	09V

Aprašymas**Standartas:**

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkliukai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženklai atitinka naują (nuo 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženkliukai pagal senąjį standartą galima rasti el. parduotuvėje.

Techninis aprašymas

Aukštis	150 mm
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Ilgis	300 mm
Tiekimo tipas	Vnt.
Turinys	1
Tvirtinimo būdas	lipnus
Medžiaga	PVC folija
Šviesumas po 60 minučių	0,022 cd/m ²
Šviesumas po 10 minučių	0,15 cd/m ²
Produkto rūšis	Nukreipiamasis ženklas