

Garant**Nu-/ Įpjovimo plokštelė, HU7310, Įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273709 3
GTIN	4067263736721
Produktų klasė	21L

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,07 - 0,2 mm/aps,
Įpjovos plotis w	3 mm
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	N
Papildomas naudojimas	Ti
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HU7310
Įpjovimo briaunos spindulys R	0,05 mm
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	350 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	350 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		