


Garant**Nu-/ Įpjovimo plokštelė, HU7310, Įpjovos plotis w: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273709 2
GTIN	4067263736714
Produktų klasė	21L

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Pastūma f	0,05 - 0,15 mm/aps,
Įpjovos plotis w	2 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Papildomas naudojimas	Ti
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HU7310
Įpjovimo briaunos spindulys R	0,05 mm
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	350 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	350 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		