

**metabo****Akumuliatorinis suktuvus su Li-Ion akumuliatoriumi, Tipas: BSLBL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	070260 BSLBL
GTIN	4007430337528
Produktų klasė	03D

**Aprašymas****Modelis:****Akumuliatoriniai gręžtuvai su Metabo Quick sistema ir be jos.**

**Quick sistema sutaupo daug laiko**, kai dažnai keičiamos gręžimo ir sukimo operacijos. Per kelias sekundes gręžimo griebtuvas su grąžtais pakeičiamas į antgalių laikiklį su antgaliais be jokių įrankių.

Pasirinkite **pilną rinkinį iš 2 akumuliatorių paketo**, įkroviklio ir tvirtu plastikiniu dėklo arba **įrenginį be priedų** dėžutėje, jei jau turite keletą akumuliatorių. Žinoma, taip pat galite įsigyti akumuliatorių paketus ir įkroviklius atskirai. Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma **3 metų garantija**, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.

Papildomos detalės, pvz., ryškus **LED darbo šviestuvus** ir praktiškas **diržo kabliukas**, suteikia dar daugiau komforto dirbant.

- **Itin kompaktiškos formos akumuliatorinis smūginis gręžtuvas universaliam naudojimui.**
- **Integruota LED darbo šviestuvus su pašvietimo funkcija užtikrina optimalų ryškumą darbo zonoje.**
- **Su praktišku diržo kabliu ir antgalių laikikliu, pasirinktinai tvirtinamais dešinėje arba kairėje.**

Sunkiausiems darbams rekomenduojame šešepetėlinius modelius, kuriuos galite iš karto atpažinti pagal pavadinimą „BL“. Jie taip pat turi šilumos perkrovos apsaugą, kuri apsaugo variklį nuo perkaitimo.

**Privalumai:**

### 100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje.

CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

#### Tiekimo sudėtis:

Su greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu, 2 akumulatoriais, įkrovikliu ir metaBOX.

#### Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

## Techninis aprašymas

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	32 mm
standartinis naudojimas	Medium
Akumuliatorių kiekis	2
Variklio sandara	be šepetėlių
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	25 Nm
Gamintojo pavadinimas	BS 18 L BL
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	60 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Pakuotė	Metabox
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 1850 min <sup>-1</sup>
Svoris be akumuliatoriaus	0,87 kg
Svoris su akumuliatoriumi	1,3 kg
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	18V

USP2

Greitojo užspaudimo griebtuvo  
užveržimo ribos 1,5-13, METABOX

---

**Priedai**

Akumuliatorių įkrovimo prietaisas Tipas ASC55	073890 ASC55
Baterijų pakuotėLi-Power Akumulatoriaus talpa 5,2 Ah	073870 5,2
Baterijų pakuotėLi-Power Akumulatoriaus talpa 4 Ah	073870 4
Baterijų pakuotėLi-Power Akumulatoriaus talpa 2 Ah	073870 2