



Teleskopinė terkšlė, 1/2 colio, ištraukiama, Tipas: 1/2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	640288 1/2
GTIN	4018754336388
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Fiksuojiama fiksavimo žiedu. Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą. Patogus, paprastas ir greitas - netgi viena ranka - ilgio reguliavimas mygtuku. Penki fiksavimo lygiai, kurių ilgis yra 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm ir 630 mm. Maksimalus leistinas sukio momentas 512 Nm.

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatacavimo trukmę.

Standartas:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Norma	DIN 3122
visas ilgis	410 - 630 mm
Dantų skaičius	36
Darbinis kampas	10 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	chromuoti
su išmetikliu	ne
Terkšlės galvutę galima atskirti nuo rankenos	ne

Sukama rankena	ne
tolygiai ištraukiama	ne
Tvirtinimo kiaurymė rankenos gale	ne
Produkto rūšis	Terkšlė