

**Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: GDS18450HC****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	074052 GDS18450HC
GTIN	4059952568034
Produktų klasė	03B

**Aprašymas****Modelis:**

Akumuliatorinis smūginis suktuvas.

- **Dešininė / kairinė eiga.**
- **Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.**
- 1 / 2 colio smūginis veržliaraktis su Bluetooth sąsaja.
- **2 darbo režimai metalui ir medienai. Papildomus parametrus galima nustatyti individualiai Toolbox programėleje.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, L-BOXX.

**Pastaba:**

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073867.

**Techninis aprašymas**

Gamintojo pavadinimas	GDS 18V-450 HC
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	1500 min <sup>-1</sup>
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	1000 min <sup>-1</sup>

Tuščiosios eigos sūkių skaičius	1500 min <sup>-1</sup>
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	2300 min <sup>-1</sup>
Akumuliatorių kiekis	2
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimalus sukimo momentas 2 pakopa	330 Nm
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Išorinis kvadratas
Smūgių skaičius	0 - 3300 min <sup>-1</sup>
Smūgių skaičius 2 pakopa	2500 min <sup>-1</sup>
Smūgių skaičius 3 pakopa	3300 min <sup>-1</sup>
Svoris be akumulatoriaus	1,6 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sukimo momentas 3 pakopa	450 Nm
maksimali vibracija pagal EN	14,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa	250 Nm
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Smūgių skaičius 1 pakopa	1900 min <sup>-1</sup>
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Svoris	2,1 kg
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	2300 min <sup>-1</sup>
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	450 Nm
maksimalus atitrūkimo momentas	800 Nm
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M20
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Produkto rūšis	Smūginis suktuvas

