



## Akumulatorinis diskinis pjūklas, Tipas: GKM18V50



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	078183 GKM18V50
GTIN	4059952548371
Produktų klasė	03B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Akumulatorinis metalo diskinis pjūklas** greitam ir tiksliam pjovimui, beveik be kibirkščių.

- **Integruota, tvirta drožlių surinkimo dėžė, skirta saugiam darbui ir švarams paviršiams.**
- **Tikslūs pjūviai dėl pjovimo linijos rodmens, stebėjimo stiklo ir integruotos LED šviesos.**
- **Montuojamas lygiagrečius ribotuvus puikiai valdomiems išilginiams pjūviams.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2 x 18V 5Ah akumulatoriais, įkrovikliu, lygiagrečiu ribotuvu ir L-BOXX.

#### Pastaba:

Pjovimo diskus rasite pagal kodą 583920.

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 ir Nr. 073866.

### Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris	2,2 kg
Akumulatoriaus talpa	5 Ah
Pjovimo disko Ø	136 mm
Maksimalus pjūvio gylis 90°	50 mm
Pjūklo kiaurymės Ø	20 mm
Akumulatoriaus įtampa	18 V

Gamintojo pavadinimas	GKM 18V-50
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus sūkių skaičius	4250 min <sup>-1</sup>
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Akumuliatorių kiekis	2
Modelis	Metalo diskinis pjūklas
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Pjūklas