

**melabo****Gręžtuvas, Tipas: BE650**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 075070 BE650  |
| GTIN             | 4061792201644 |
| Produktų klasė   | 03D           |

## Aprašymas

### Modelis:

#### **Bet kuriam kiaurymės skersmeniui pritaikytas gręžtuvas.**

Kiekvienas gręžtuvas turi optimalų sūkių diapazoną, skirtą tam tikriems gręžimo skersmenims, ir suklij su šešiakampiu laikikliu suktyvų antgaliams, tinkamą naudoti net be gręžimo patrono. Futuro Plus greitojo užveržimo griebtuvas užtikrina tikslus gręžimo rezultatus, nes prireikus automatiškai veržia gręžimo metu.

- **Mažas, patogus gręžtuvas.**
- **Vario (V) elektronika darbui tinkamu greičiu su kiekviena medžiaga.**
- **Reguliavimo ratukas išankstiniam sūkių skaičiaus pasirinkimui**
- **Dešininė- kairinė eiga.**
- **Rankena neslystančiu minkštu sukibimo paviršiumi.**

### Tiekimo sudėtis:

Su Futuro Plus greitojo užveržimo griebtuvu.

## Techninis aprašymas

|   |       |
|---|-------|
| Dešininė / kairinė eiga                           | taip  |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 1-u greitis | 13 mm |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Naudojama galia                                      | 650 W                  |
| Užspaudimo kakliuko Ø                                | 43 mm                  |
| Gręžimo patrono užspaudimo ribos                     | 1,5 - 13 mm            |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 1-u greitis | 30 mm                  |
| maksimalus sūkių skaičius 1. greitis                 | 1500 min <sup>-1</sup> |
| Gamintojo pavadinimas                                | BE 650                 |
| Svoris   | 1,8 kg                 |
| Laido ilgis  | 2,5 m                  |
| Maitinimas   | Maitinimo šaltinis     |
| Produkto rūšis                                       | Gręžtuvas              |