

metabo**Smūginis gręžtuvas, Tipas: SBE780-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	075710 SBE780-2
GTIN	4007430313454
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:****Saugūs vartotojui smūginiai gręžtuvai.**

Smūginiuose gręžtuvuose yra Metabo S-automatic apsauginės movos. Kai grąžtas blokuojamas, pavara iš karto mechaniškai atsiejama, kad būtų sumažinta galima atotranka naudotojui.

- **Patvarus Metabo Marathon variklis su apsauga nuo dulkių.**
- **Suklys su šešiabriauniu atsuktuvu antgaliams, kurie skirti dirbti be gręžimo griebtuvo.**
- **Vario (V) elektronika darbui tinkamu greičiu su kiekviena medžiaga.**
- **Reguliavimo ratukas išankstiniam sūkių skaičiaus pasirinkimui.**
- **Tvirtas aliuminio lydinio pavarų korpusas užtikrina optimalų šilumos išsklaidymą ir ilgaamžiškumą.**
- **Besisukantis anglies šepetėlio tiltas užtikrina maksimalų našumą net ir pasukus kairiaja ranka, pvz., atsukant užstrigusius varžtus.**
- **Dešininė - kairinė eiga.**
- **Kabelius tausojanti rutulinė įvorė suteikia optimalią judėjimo laisvę dirbant.**

Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	18 mm
Gamintojo pavadinimas	SBE 780-2
Laido ilgis	4 m
Pakuotė	Metabox

Naudojama galia	780 W
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	25 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	680 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	8 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus sukimo momentas	13 Nm
maksimalus sukimo momentas	32 Nm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris	2,6 kg
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1900 min ⁻¹
maksimalus smūgių skaičius	58900 min ⁻¹
Gręžimo patrono užspaudimo ribos	1,5 - 13 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 1100 min ⁻¹
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 min ⁻¹
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas