

metabo**Smūginis gręžtuvas, Tipas: SBEV1300-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	075710 SBEV1300-2
GTIN	4007430312723
Produktų klasė	03D

Aprašymas

Modelis:

Saugūs vartotojui smūginiai gręžtuvai.

Smūginiuose gręžtuvuose yra Metabo S-automatic apsauginės movos. Kai grąžtas blokuojamas, pavara iš karto mechaniškai atsiejama, kad būtų sumažinta galima atatranka naudotojui.

- **Apsauga nuo pakartotinio paleidimo: apsaugo nuo netyčinio paleidimo po elektros dingimo.**
- **Pasirenkamas impulsų režimas skirtas atsukti užstrigusius varžtus ir gręžti ant lygių paviršių.**
- **Reguliavimo ratukas išankstiniam sūkių skaičiaus pasirinkimui.**
- **Patvarus Metabo Marathon variklis su apsauga nuo dulkių.**
- **Suklys su šešiabriauniu atsuktuvu antgaliams, kurie skirti dirbti be gręžimo griebtuvo.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC): elektronika darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.**
- **Reguliavimo ratukas išankstiniam sūkių skaičiaus pasirinkimui.**
- **Tvirtas aliuminio lydinio pavarų korpusas užtikrina optimalų šilumos išsklaidymą ir ilgaamžiškumą.**
- **Besisukantis anglies šepetėlio tiltas užtikrina maksimalų našumą net ir pasukus kairiąja ranka, pvz., atsukant užstrigusius varžtus.**
- **Dešininė - kairinė eiga.**
- **Apsauga nuo perkrovos: apsaugo variklį nuo perkaitimo.**
- **Kabelius tausojanti rutulinė įvorė suteikia optimalią judėjimo laisvę dirbant.**
- **Anglies šepetėlių nusidėvėjimo indikatorius.**

Tiekimo sudėtis:

Su greitojo keitimo gręžimo patronu, papildoma rankena, gylio ribotuviu ir metaBOX.

Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	22 mm
Svoris	2,8 kg
Laido ilgis	4 m
maksimalus smūgių skaičius	58900 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	16 mm
maksimalus sukimo momentas	16 Nm
maksimalus sukimo momentas	44 Nm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	3100 min ⁻¹
Pakuotė	Metabox
Gamintojo pavadinimas	SBEV 1300-2
Naudojama galia	1300 W
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	1100 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	25 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gręžimo patrono užspaudimo ribos	1 - 13 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 1100 min ⁻¹
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 3100 min ⁻¹
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas