

metabo**Akumulatoriniai sriegikliai be akumulatoriaus su Quick sistema, Tipas: GBLTXBLQI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	070281 GBLTXBLQI
GTIN	4061792188198
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:****Akumulatoriniai gręžtuvai su Metabo Quick sistema ir be jos.**

Quick sistema sutaupo daug laiko, kai dažnai keičiamos gręžimo ir sukimo operacijos. Per kelias sekundes gręžimo griebtuvas su grąžtais pakeičiamas į antgalių laikiklį su antgaliais be jokių įrankių.

Patentuota sriegimo funkcija akumulatoriniuose gręžtuvuose leidžia greitai ir nepertraukiamai gręžti ir valyti sriegius automatiškai perjungiant sukimosi kryptį.

Pasirinkite **pilną rinkinį iš 2 akumuliatorių paketo**, įkroviklio ir tvirto plastikinio dėklo arba **įrenginį be priedų** dėžutėje, jei jau turite keletą akumuliatorių. Žinoma, taip pat galite įsigyti akumuliatorių paketus ir įkroviklius atskirai. Beje, visiems Metabo akumulatoriams taikoma **3 metų garantija**, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.

Papildomos detalės, pvz., ryškus **LED darbo šviestuvus** ir praktiškas **diržo kabliukas**, suteikia dar daugiau komforto dirbant.

- **Pasirenkamas impulsų režimas skirtas atsukti užstrigusius varžtus ir gręžti ant lygių paviršių.**
- **Tikslus stabdymas:** Dar tikslesnė elektroninė sukimo momento sąsaja tiksliam ir jautriam darbui.
- **Greitojo keitimo gręžimo patronas sriegiklių tvirtinimui prie kvadrato ir cilindrinų grąžtų.**

- **Patvarūs ir ilgai tarnaujantys sriegikliai dėl išmanios sukimo momento stebėjimo sistemos.**
- **Metabo Quick sistema: Greitas uždedamų įrankių bei įrankių laikiklio keitimas lanksčiam darbui.**
- **Unikalus Metabo bešepetėlinis variklis, skirtas greitam darbui ir maksimaliam gręžimo bei sukimo efektyvumui.**
- **Pasirenkamas impulsų režimas skirtas atsukti užstrigusius varžtus ir gręžti ant lygių paviršių.**
- **Tikslus stabdymas: Dar tikslesnė elektroninė sukimo momento sąsaja tiksliam ir jautriam darbui.**
- **Apsauga nuo perkrovos: apsaugo variklį nuo perkaitimo.**
- **Saugus elektroninis išjungimas: be atatrakos, kai blokuojamas gręžtuvas, kad būtų užtikrinta vartotojo apsauga.**
- **Su praktišku diržo kabliu ir antgalių laikikliu, pasirinktinai tvirtinamais dešinėje arba kairėje.**

Sunkiausiems darbams rekomenduojame bešepetėlinius modelius, kuriuos galite iš karto atpažinti pagal pavadinimą „BL“. Jie taip pat turi šilumos perkrovos apsaugą, kuri apsaugo variklį nuo perkaitimo.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Įskaitant greitojo keitimo gręžimo patroną M4-M6, M8-M12, papildomą rankeną ir be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

Svoris be akumuliatoriaus	1,8 kg
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	68 mm
Akumuliatorių kiekis	0
Gamintojo pavadinimas	GB 18 LTX BL Q I
Svoris su akumuliatoriumi	2,2 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	130 Nm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 550 min ⁻¹
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 2000 min ⁻¹
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	65 Nm
standartinis naudojimas	Heavy Duty
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Pakuotė	Metabox
Variklio sandara	be šepetėlių
Produkto rūšis	Gręžtuvas

Priedai

Baterijų pakuotėLi-Power Akumuliatoriaus talpa 4 Ah	073870 4
Baterijų pakuotėLi-Power Akumuliatoriaus talpa 2 Ah	073870 2
Akumuliatorių įkrovimo prietaisas Tipas ASC55	073890 ASC55
Baterijų pakuotėLi-Power Akumuliatoriaus talpa 5,2 Ah	073870 5,2