

**metabo****Akumuliatorinis ekscentrinis šlifuoklis be akumulatoriaus, Tipas: SXALTX125****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077317 SXALTX125
GTIN	4061792195189
Produktų klasė	03D

**Aprašymas****Modelis:**

Ergonomiško dizaino lengvas akumuliatorinis ekscentrinis šlifuoklis, skirtas patogiam darbui.

- **Nedidelio dydžio šlifuoklį patogų valdyti.**
- **Laipsniškas sūkių skaičiaus reguliavimas, kad įvairios medžiagos būtų apdirbamos tinkamu greičiu.**
- **Sklandus darbas dėl mažos vibracijos.**
- **Rankena neslystančiu minkštu Softgrip paviršiumi.**
- **Švelnus paleidimas sumažina paviršiaus defektų riziką.**
- **Unikalus variklis be šepetėlių, kad būtų užtikrintas maksimalus šlifavimo efektyvumas net ir dirbant ilgą laiką.**
- **Daugiafunkciai perforuoti šlifavimo diskai efektyviam nusiurbimui ir šlifavimo priemonių tausojimui.**
- **Su lengvai ištuštinamu tekstiliniu dulkių maišeliu darbui be dulkių siurblio.**
- **Galima prijungti prie universalus dulkių siurblio naudojant jungties movą 630798000.**
- **Variklio ir diskiniai stabdžiai leidžia greitai nuleisti įrenginį.**
- **Nuimamas protektorius saugo gretimus paviršius ir padidina šlifavimo disko tarnavimo laiką.**
- **Su tvirtinimo tašku įrankių saugos diržams. skirtas aukštuminiams darbams.**

**Privalumai:**

**100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.**

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje.

CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

**Tiekimo sudėtis:**

Su šlifavimo disku, 1x šlifavimo popieriumi, dulkių maišeliu, šešiabriauniu raktu, be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

**Pastaba:**

Tinkamas šlifavimo diskas su 8 kiaurymėmis Nr. 567745 ir ABRANET prekės Nr. 567802.

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

## Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Ekscentrinės eigos dažnis	4000 - 10000 min <sup>-1</sup>
Akumuliatorių kiekis	0
Svoris	1,1 kg
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Šlifavimo lėkštelės Ø	125 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimali vibracija pagal EN	1,1 m/s <sup>2</sup>
Ekscentriko eiga	2 mm
Gamintojo pavadinimas	SXA 18 LTX 125 BL
Produkto rūšis	Ekscentrinis šlifuoklis